

Garant
Bits-teräsarja 61 osaa

Tilauksetiedot

Tilausnumero	676040
GTIN	4045197613349
Tuoteluokka	61F

Kuvaus
Malli:

Työkalusarjan kotelo lähes rikkoutumatonta ABS-muovia, saranoitu kansi ja helppokäyttöinen pikasalpa. Kun kotelo on avattuna, Bit-terät ovat helposti poimittavissa avarien välkkeiden ansiosta.

Sisältö:

Bits-kärjet C 6,3 (1/4 tuumaa) lajiteltu, 1 liitäntävarsi.

Sisältö:

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, Phillips-ruuveille: Nro 675105 3 kpl koko 1/25; 6 kpl koko 2/25; 2 kpl koko 3/25

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, Pozidriv-ruuveille: Nro 675115 3 kpl koko 1/25; 6 kpl koko 2/25; 2 kpl koko 3/25

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, kuusiokoloruuveille: Nro 675125 1 kpl koot 2; 2,5; 3; 4; 5; 6

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, kuusiokoloruuveille, kuulapää: 1 kpl koot 2,5; 3; 4; 5; 6

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, kolo-Torx®-ruuveille: Nro 675155 1 kpl koot TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, kolo-Torx®-ruuveille tapilla: 1 kpl/koko TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, urakantaruuveille: 1 kpl koot 0,5×4; 0,6×4,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, TRI-WING®-ruuveille: 1 kpl/koko koot 2; 3; 4; 5

Pikaliitäntävarsi: 1 kpl nro 675050 koko 6,3

Tekninen kuvaus

Bit-kuusiovarsi	C 6,3
Korkeus	47 mm
Leveys	85 mm
Pituus	127 mm
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin Phillips-ruuveille
Irrotusprofiili	kuusiokoloväännin
Irrotusprofiili	TriWing
Irrotusprofiili	Pozidriv-ruuvitaltta
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin reiällisille TORX®-ruuveille
Pakkaus	ABS-muovilaatikko
Osien määrä	61
Tuotetyyppi	Kärkityökalu

Tarvikkeet

Järjestelmäkotelo Tyyppi 21-1	630320 21-1
Kärki Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3, vääntöalue Torx®-profiili TX15	675155 TX15
Kärki Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3, vääntöalue Torx®-profiili TX10	675155 TX10
Kärki kuusioruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3Hex-plus-profiili Kuusikulma 3 mm	675125 3
Kärki Pozidriv-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3, vääntöalue Ristikantakoko / Kokonaispituus 1/25 mm	675115 1/25
	675155 TX7

Kärki Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3, vääntöalue Torx®-
profiili TX7

Kärki Pozidriv-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3, vääntöalue
Ristikantakoko / Kokonaispituus 2/25 mm

675115 2/25

Kärki Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3, vääntöalue Torx®-
profiili TX8

675155 TX8

Kärki kuusioruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3Hex-plus-profiili
Kuusikulma 4 mm

675125 4

Varsi, magneetti / pikaliitin Varrenkuusikulma 6,3

675050 6,3

Kärki Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3, vääntöalue Torx®-
profiili TX40

675155 TX40

Kärki Phillips-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3, vääntöalue
Ristikantakoko / Kokonaispituus 3/25 mm

675105 3/25

Kärki Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3, vääntöalue Torx®-
profiili TX6

675155 TX6

Kärki Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3, vääntöalue Torx®-
profiili TX9

675155 TX9

Kärki Pozidriv-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3, vääntöalue
Ristikantakoko / Kokonaispituus 3/25 mm

675115 3/25

Kärki Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3, vääntöalue Torx®-
profiili TX20

675155 TX20

Kärki kuusioruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3Hex-plus-profiili
Kuusikulma 6 mm

675125 6

Kärki Phillips-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3, vääntöalue
Ristikantakoko / Kokonaispituus 2/25 mm

675105 2/25

Kärki kuusioruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3Hex-plus-profiili
Kuusikulma 2 mm

675125 2

Kärki kuusioruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3Hex-plus-profiili
Kuusikulma 5 mm

675125 5

Kärki Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3, vääntöalue Torx®-
profiili TX27

675155 TX27

Kärki Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3, vääntöalue Torx®-
profiili TX25

675155 TX25

Kärki Phillips-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3, vääntöalue
Ristikantakoko / Kokonaispituus 1/25 mm

675105 1/25

Kärki Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3, vääntöalue Torx®-
profiili TX30

675155 TX30

Kärki kuusioruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Hex-plus-profiili
Kuusikulma 2,5 mm

675125 2,5

Kärki Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3, vääntöalue Torx®-
profiili TX5

675155 TX5