

Erdi**Ideal-peltisakset, 2-komponenttikahvat hyvin pienet, vasenleikkuinen,
Kokonaispituus: 180mm**

Tilaustiedot

Tilausnumero	764060 180
GTIN	4010220031353
Tuoteluokka	73X

Kuvaus

Malli:

Leikkuripää muottiintaottu, terät induktiokarkaistut. Kaksinkertainen vipuvälitys ja integroitu aukaisujousi. Kahvat niklattua teräslevyä. 2-osainen kahva, jossa käsille mukavan tuntuinen, pitävä pehmopäällinen.

Leikkuripää S-jaloterästä (HRC 60 – 62), **25 % pienempi voimantarve.**

Lastuamisteho: Peltilevyt enint. 1,2 mm, V2A-peltilevyt enint. 1,0 mm.

Käyttö:

Yhtäjaksoisiin suoriin leikkauksiin ja muotoiluleikkauksiin.

Pienimmillekin säteille ja vaikeapääsyisille paikoille.

Tekninen kuvaus

Terien pituus	20 mm
Kokonaispituus	180 mm
Käyttötapa	vasenleikkuinen
Tuotetyyppi	Sakset