



Bits-teräsarja ja kahva 10 osaa



Tilaustiedot

Tilausnumero	676060
GTIN	4013288041647
Tuoteluokka	63H

Kuvaus

Malli:

Käytännöllisesti kootut Bit-kärkien ja käyttötyökalujen Kraftform Kompakt® -sarjat **käsi- ja konekäyttöön**. Kraftform--ruuvitalttakahva 1/4 tuuman Bits-kärjille, C 6,3- ja E 6,3 -varret.

Sisältö:

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, Phillips-ruuveille: 1 kpl nro 675200 koot 1/25; 2/25

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, Pozidriv-ruuveille: 1 kpl nro 675220 koot 1/25; 2/25

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, kolo-Torx®-ruuveille: 1 kpl koot TX10; TX15; TX20

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, urakantaruuveille: 1 kpl koot 0,5×4; 1,0×5,5

Ruuvinvääntimen kahva: 1 kpl pikavaihtoistukalla C/E 6,3

Tekninen kuvaus

Irrotusprofiili	Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Irrotusprofiili	Pozidriv-ruuvitaltta
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin Phillips-ruuveille
Valmistajamerkintä	KK 10
Osien määrä	10
käyttötyökalu	Ruuvinvääntimen kahva
kahvassa sisäänpainuva teleskooppiterä	kyllä

Tuotetyyppi

Kärkityökalu

Tarvikkeet

Kärki Phillips-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3, vääntöalue
Ristikantakoko / Kokonaispituus 1/25 mm

675200 1/25

Kärki Pozidriv-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3, vääntöalue
Ristikantakoko / Kokonaispituus 2/25 mm

675220 2/25

Kärki Phillips-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3, vääntöalue
Ristikantakoko / Kokonaispituus 2/25 mm

675200 2/25

Kärki Pozidriv-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3, vääntöalue
Ristikantakoko / Kokonaispituus 1/25 mm

675220 1/25