

**Kierukkapora HSS N, pinnoittamaton, Ø DC h8: 23,5mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 116320 23,5   |
| GTIN         | 4045197029713 |
| Tuoteluokka  | 12C           |

**Kuvaus****Malli:**

Erikoiskäsitellyn pinnan ansiosta hitsautumistaipumus on vähentynyt ja **lastunpoisto parantunut**.

**Suositus:**

180°:n TKM-pora alumiinin työstöön toimitettavissa pyynnöistä.

**Huomautus:**

Sopivat kavennusholkit MK-varrella varustetuille työkaluille, katso **nro 343000 - 343530**.

**Tekninen kuvaus**

|  |                |
|--|----------------|
| Terien lkm Z                               | 2              |
| Lastu-urien pituus $L_c$                   | 155 mm         |
| Syöttö f teräksessä $< 750 \text{ N/mm}^2$ | 0,2 mm/kierr,  |
| Nimellis-Ø $D_c$                           | 23,5 mm        |
| Toleranssi, nimellis-Ø                     | h8             |
| Kokonaispituus L                           | 276 mm         |
| Morsekartio MK koko                        | 3              |
| Standardi                                  | DIN 345        |
| suositeltu suurin porausvyvyys $L_2$       | 119,8 mm       |
| Kärkikulma                                 | 118 astetta    |
| Varsi                                      | Morsekartio    |
| Pinnoitus                                  | pinnoittamaton |

|               |               |
|---------------|---------------|
| Lastuava aine | HSS           |
| tyyppi        | N             |
| Nousukulma    | 20-30 astetta |
| Sisäjähdytys  | ei            |
| Värirenkas    | ilman         |
| Tuotetyyppi   | Kierukkapora  |

### Käyttäjätiedot

|                               | Sopivuus          | V <sub>c</sub> | ISO-koodi |
|-------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu          | 40 m/min       | P         |
| Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu          | 30 m/min       | P         |
| Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup> | sopii rajoituksin | 25 m/min       | P         |
| GG(G)                         | sopii rajoituksin | 25 m/min       | K         |
| Öljy                          | soveltuu          |                |           |
| märkä enintään                | soveltuu          |                |           |