



## Nokkapihdit, litteät, kromatut VDE-eristetyt, Kokonaispituus: 160mm



### Tilastiedot

Tilausnumero	711300 160
GTIN	4003773001904
Tuoteluokka	73F

### Kuvas

#### Malli:

Pitkät, kapeat leuat ja matala nivel.

Pihdit kromatut, kahvoissa monikomponenttikuoret, **eristetty 1000 V:iin asti standardin DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti.**

#### Standardi:

**DIN ISO 5745**

#### Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

### Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	160 mm
Leuan pituus	47 mm
Kitamuoto	litteä
Standardi	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Standardi	DIN ISO 5745
Leukojen malli	sisäpinta karhennettu
Kahva	Monikomponenttinen kuori
pihtien materiaali	kromivanadiiniterästä
pihtien pinta	kromattu
Tuotetyyppi	Laakapihdit

