

Garant**Sokkareikä-kartiopora, pinnoittamaton, Ø DC: 3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	116310 3
GTIN	4045197029331
Tuoteluokka	11B

Kuvaus**Malli:**

Kartiomainen, lastunmurtourilla varustettu. Erikoiskäsitelty pinta.

Etu:

Yhdessä työvaiheessa porataan kartiomaiset poraukset 1:50 standardien ISO 2339 (DIN 1) ja ISO 8736 (DIN 7978) mukaisille kartiosokille.

Huomautus:

Ø1,5; 2; 2,5 lieriövarrella toimitettavissa tilauksesta.

Ø14;16;20;25 morsekartiovarrella toimitettavissa tilauksesta.

Käytä hionotyöstöön sokkareikäkalvinta nro 161200.

Tekninen kuvaus

Syöttö f teräksessä < 750 N/mm ²	0,05 mm/kierr,
Leikkuupituus L ₁	5 mm
Terien lkm Z	2
suurin Ø D ₂	4,24 mm
Nimellis-Ø D _c	3 mm
varren Ø D _s	4 mm
Kokonaispituus L	100 mm
L ₂	58 mm
pienin Ø D ₁	2,9 mm
Standardi	DIN 1898 A
Kärkikulma	118 astetta

Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
Kartiosuhde	1:50
Sisäjähdytys	ei
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	24 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	20 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		