

**Garant****Momenttiruuvitaltta asteikko, D 6,3-Bit-kiinnitys, Suurin kiristysmomentti: 50cNm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	659905 50
GTIN	4045197610997
Tuoteluokka	61E

**Kuvaus****Malli:**

**Kahva**, jossa on ihoystävällinen ja pitävän otteen mahdollistava Haptoprene-pinta mahdollistaa halutun vääntömomentin välittämisen ongelmitta myös **märin tai öljyisin käsin**. Kun asetettu vääntömomentti saavutetaan, ruuvinväännin laukeaa hyvin kuultavasti ja tuntuvasti. Ruuvinväännin on käyttövalmis heti uudelleen. Laukaisumomentti on kiristysmomenttia suurempi (ylikuormitus suojaus).

Halutun vääntömomentin säätö kahvan päässä olevalla säätöpyörällä. Pysäytystila estää tahattoman säädön. Helposti luettava, likaantumiselta suojattu mikrometriasteikko.

**Kärjenpidin magneetilla** C 6,3 -kärjille.

**Standardi:**

Tarkastettu normin DIN EN ISO 6789 mukaisesti.

**Huomautus:**

Vääntömomentin taattu mittatarkkuus saavutetaan vasta alkaen DIN EN ISO 6789 mukaisesti kalibroidusta momenttialueesta.

**Tekninen kuvaus**

Asteikkojako: 1 jakoviiva =	1 cNm
Suurin kiristysmomentti	50 cNm
Näyttö	analoginen
Mittaustarkkuus vääntömomentti	±6 %
Bit-teräistukka	D 6,3

Vääntömomenttialue	10 - 50 cNm
Vääntömomenttialue	0,1 - 0,5 Nm
Mittaustapa	Vääntömomentti
Standardi	DIN EN ISO 6789
Paino	71 g
Laukaisuperiaate	Mekaaninen liukukytin
Laukaisuarvon asetus	asetusasteikko
Lukema valittavissa	cNm
Kokonaispituus L	126 mm
Laukaisuarvon säädettävyys	säädettävä
Liitântämuoto	Teränpidike 1/4 tuuma
Palaute	irrottava
Kalibrointi	O1
Kiristysuunta	Kiristys myötäpäivään
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Tiedot tallennettavissa	ei
mittaustekniikka	mekaaninen
Irrotussignaali	akustinen
Irrotussignaali	haptinen
enimmäis-Ø	29 mm
Vääntömomentti on kiinteästi säädetty	ei
Tuotetyyppi	Momenttiruuvitalta

### Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/659905-50>