

HSS-kierretappi-Bit, Kierteelle: M4



Tilaustiedot

Tilausnumero	676307 M4
GTIN	4013288119087
Tuoteluokka	63H

Kuvaus

Malli:

1/4 tuuman kuusikulmavarsi, standardin DIN 3126 C 6,3 mukainen.

Etu:

Nopea ja helppo porien, upottimien ja ruuvien Bit-terien vaihto.

Käyttö:

Ihanteellinen korjaus- ja asennustöihin liikkuvassa käytössä.

Tekninen kuvaus

Varren pituus	14 mm
Nousu	0,7 mm
Kokonaispituus	36 mm
Kierteelle	M4
Bit-kuusiovarsi	C 6,3
Kierretyyppi	M
Lastuava aine	HSS
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Kylkikulma	60 astetta
Käyttö poraustavalla	enintään 1xD-läpireiällä
Tuotetyyppi	Kierrepora-Bit

