



6 mm terä Urakanta, Terän leveys: 5,5mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	659928 5,5
GTIN	7610733225125
Tuoteluokka	63D

Kuvaus

Malli:

Terä kromivanadiinierikoisesta, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää. Nikkelöity ja kromattu pinta, musta kärki.

Sopii:

Momenttiruuvitaltat nro 659906 (luokkaan 53) / 659908 (luokkaan 53) / 659911 koko 80; 250; 500 (luokkaan 48) / 659912 **koko 200; 500** / 659918 / 659956 koko 200; 500 / 659957 koko 200; 500 / 659958 koko 200; 500 ja asennustöihin tarkoitettu ruuvitalttasarja nro 625441 / 667532 / 667551 / 667601 / 667615.

Tekninen kuvaus

Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Terän nimitys	3
Kokonaispituus	180 mm
Terän leveys	5,5 mm
Hyötypituus	100 mm
Terän paksuus	0,8 mm
Tuotetyyppi	Ruuvimeisselin kärki