

Garant**Kierukkapora HSS N, pinnoittamaton, Ø DC h8: 10,5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	116340 10,5
GTIN	4045197030085
Tuoteluokka	11C

Kuvaus**Malli:**

Erikoiskäsitellyn pinnan ansiosta hitsautumistaipumus on vähentynyt ja **lastunpoisto parantunut**.

Huippulaatuinen suurtehokierukkapora.

Teräosa ≤ Ø 26,5 mm hiottu umpiaineesta, > Ø 26,5 mm jyrskyty. Sen ansiosta hyvä pyörintä- ja jakotarkkuus sekä tarkka kärkihionta Ø 40 mm saakka.

Teräväkärkinen muoto A.

Suositus:

180°:n TKM-pora alumiinin työstöön toimitettavissa pyynnöistä.

Huomautus:

Sopivat kavennusholkit MK-varrella varustetuille työkaluille, katso **nro 343000 - 343530**.

Tekninen kuvaus

Syöttö f teräksessä < 750 N/mm ²	0,1 mm/kierr,
Nimellis-Ø D _c	10,5 mm
Terien lkm Z	2
Lastu-urien pituus L _c	87 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
Kokonaispituus L	168 mm
Morsekartio MK koko	1
Standardi	DIN 345
suositeltu suurin porausvyvyys L ₂	71,3 mm

Kärkikulma	118 astetta
Varsi	Morsekartio
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
tyyppi	N
Nousukulma	20-30 astetta
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	45 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	40 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	30 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	25 m/min	P
GG(G)	soveltuu	25 m/min	K
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		