

Garant**Kärkipihdit - suorat, kromatut, tartuntakahvat, Kokonaispituus: 200mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	713040 200
GTIN	4045197373564
Tuoteluokka	71B

Kuvaus**Malli:**

Erikoispitkät, soikeakärkiset leuat. Terät induktiokarkaistu (n. 61 HRC), soveltuvat koville ja pehmeille langoille. Leuat sisäpuolelta karhennetut.

Pihdit kromattu, kahvoissa ergonomisesti muotoillut monikomponenttikuoret, joissa pitävän otteen mahdollistava **Haptoprene**-pinnoite.

Standardi:**DIN ISO 5745****Raaka-aine:**

Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	200 mm
Leuan pituus	73 mm
Kahva	Monikomponenttikuori, pitävä Haptoprene-pinnoite
Kitamuoto	soikeakärkiset, suorat
Standardi	DIN ISO 5745
Leuan ominaisuus	Induktiokarkaistut terät (n. 60 HRC)
Leukojen malli	sisäpinta karhennettu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu

Tuotetyyppi

Monitoimipihdit