



Kärkipihdit - suorat, kromatut, tartuntakahvat, Kokonaispituus: 125mm



Tilastiedot

Tilausnumero	713100 125
GTIN	4003773043065
Tuoteluokka	73F

Kuvaus

Malli:

Erikoispitkät, soikeakärkiset leuat. Terät induktiokarkaistu (n. 61 HRC), soveltuvat koville ja pehmeille langoille. Leuat sisäpuolelta karhennetut.

Pihdit kromattu. Vääntymistä kestävät, joustavat tarkkuuskärjet. Muovipäällysteiset kahvat.

Standardi:

DIN ISO 5745

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	125 mm
Leuan pituus	27 mm
Kahva	muovipinnoite
Kitamuoto	soikeakärkiset, suorat
Standardi	DIN ISO 5745
Leuan ominaisuus	Induktiokarkaistut terät (n. 60 HRC)
Leukojen malli	sisäpinta karhennettu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu

Tuotetyyppi

Monitoimipihdit