



## 6 mm terä Urakanta, Terän leveys: 8mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	659928 8
GTIN	7610733225149
Tuoteluokka	63D

### Kuvaus

**Malli:**

**Terä** kromivanadiinierikoisesta, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää. Nikkelöity ja kromattu pinta, musta kärki.

**Sopii:**

Momenttiruuvitaltat nro 659906 (luokkaan 53) / 659908 (luokkaan 53) / 659911 koko 80; 250; 500 (luokkaan 48) / 659912 **koko 200; 500** / 659918 / 659956 koko 200; 500 / 659957 koko 200; 500 / 659958 koko 200; 500 ja asennustöihin tarkoitettu ruuvitalttasarja nro 625441 / 667532 / 667551 / 667601 / 667615.

### Tekninen kuvaus

Irrotusprofiili	uraruuvinväänin
Hyötypituus	120 mm
Terän leveys	8 mm
Terän nimitys	5
Terän paksuus	1,2 mm
Kokonaispituus	200 mm
Tuotetyyppi	Ruuvimeisselin kärki