



## Kärkipihdit - suorat, kromatut, tartuntakahvat, Kokonaispituus: 140mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	713100 140
GTIN	4003773035015
Tuoteluokka	73F

### Kuvaus

**Malli:**

Erikoispitkät, soikeakärkiset leuat. Terät induktiokarkaistu (n. 61 HRC), soveltuvat koville ja pehmeille langoille. Leuat sisäpuolelta karhennetut.

Pihdit kromattu. Vääntymistä kestävät, joustavat tarkkuuskärjet. Kahvoissa 2-komponenttiset kahvankuoret.

**Standardi:**

**DIN ISO 5745**

**Raaka-aine:**

Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

### Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	140 mm
Leuan pituus	42 mm
Kahva	Monikomponenttinen kuori
Kitamuoto	soikeakärkiset, suorat
Standardi	DIN ISO 5745
Leuan ominaisuus	Induktiokarkaistut terät (n. 60 HRC)
Leukojen malli	sisäpinta karhennettu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu

Tuotetyyppi

Monitoimipihdit