



Momenttiruuvinväännin TorqueVario®, Suurin kiristysmomentti: 60cNm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 659930 60 |
| GTIN | 4010995268886 |
| Tuoteluokka | 63K |

Kuvaus

Malli:

Vääntömomenttiarvon numeerinen näyttö ikkuna-asteikon kautta (40–50 yksittäistä arvoa vääntömomenttialueesta riippuen). Vääntömomentti voidaan asettaa portaattomasti asetustyökalun avulla (sis. toimitukseen). Kun asetettu vääntömomenttiarvo saavutetaan, ruuvitaltta laukeaa antaen merkin, (ääni ja värähdys), ja se on käyttövalmis heti uudelleen. Tarkkuus $\pm 10\%$.

Käyttö:

Valvottuun, esimääritetyn vääntömomentin mukaiseen ruuvaukseen, käytetään yhdessä Wiha Torque -vaihtoterän nro 659932 – 659946 kanssa.

Standardi:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Huomautus:

Vääntömomentin taattu mittatarkkuus saavutetaan vasta alkaen DIN EN ISO 6789 mukaisesti kalibroidusta momenttialueesta.

Asetustyökalu koolle 60–700: nro 659931 koko 1 ja koolle 1400: nro 659931 koko 2.

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Näyttö | analoginen |
| Suurin kiristysmomentti | 60 cNm |
| Ø | 23 mm |
| Mittaustarkkuus vääntömomentti | $\pm 10\%$ |
| Vääntömomenttialue | 10 - 60 cNm |
| Vääntömomenttialue | 0,1 - 0,6 Nm |

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Laukaisuarvon säädettävyys | esiasetettu |
| Laukaisuperiaate | mekaaninen lyhyt laukaisu |
| Paino | 150 g |
| Laukaisuarvon asetus | asetusasteikko |
| Kokonaispituus L | 127 mm |
| Lukema valittavissa | Nm |
| Liitântämuoto | Vaihdeettava terä |
| Mittaustapa | Vääntömomentti |
| Palaute | irrottava |
| Standardi | DIN EN ISO 6789 |
| Sarja | TorqueVario® |
| Kalibrointi | O1 |
| Kiristysuunta | Kiristys myötäpäivään |
| Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja |
| Tiedot tallennettavissa | ei |
| Irrotussignaali | akustinen |
| Irrotussignaali | haptinen |
| mittaustekniikka | mekaaninen |
| Asteikkojako: 1 jakoviiva = | 0,05 Nm |
| Valmistajamerkintä | TorqueVario®-S |
| Vääntömomentti on kiinteästi säädetty | ei |
| Tuotetyyppi | Momenttiruuvitaltta |

Palvelut

KalibrointiMomenttiruuvinväännin Suurin kiristysmomentti 0,04-20 Nm

020200 0,04-20

Tarvikkeet

Asetustyökalu Torque Setter Tyyppi 1

659931 1

