



HSS-kierretappi-Bit, Kierteelle: M8



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 676307 M8 |
| GTIN | 4013288119131 |
| Tuoteluokka | 63H |

Kuvaus

Malli:

1/4 tuuman kuusikulmavarsi, standardin DIN 3126 C 6,3 mukainen.

Etu:

Nopea ja helppo porien, upottimien ja ruuvien Bit-terien vaihto.

Käyttö:

lhanteellinen korjaus- ja asennustöihin liikkuvassa käytössä.

Käyttö poraustavalla: enintään 1xD-läpireiällä

Kokonaispituus: 40 mm

Varren pituus: 14 mm

Nousu: 1,25 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------|------------|
| Kokonaispituus | 40 mm |
| Nousu | 1,25 mm |
| Varren pituus | 14 mm |
| Kierteelle | M8 |
| Bit-kuusiovarsi | C 6,3 |
| Kierretyyppi | M |
| Lastuava aine | HSS |
| Toleranssiluokka | ISO 2 6H |
| Kylkikulma | 60 astetta |

Käyttö poraustavalla

enintään 1xD-läpireiällä

Tuotetyyppi

Kierrepora-Bit