



Bits-teräsarja ja kahva 33 osaa



Tilaustiedot

Tilausnumero	676140
GTIN	4013288191748
Tuoteluokka	63H

Kuvaus

Malli:

Käytännöllisesti kootut Bit-kärkien ja käyttötyökalujen Kraftform Kompakt® -sarjat **käsi- ja konekäyttöön. Kraftform--ruuvitalttakahva 1/4 tuuman Bits-kärjille, C 6,3- ja E 6,3 -varret.**

Sisältö:

Kärjet, pituus 89 mm, E 6,3, Phillips-ruuveille: 1 kpl nro 674200 koot 1/89; 2/89; 3/89

Kärjet, pituus 89 mm, E 6,3, Pozidriv-ruuveille: 1 kpl nro 674220 koot 1/89; 2/89; 3/89

Kärjet, pituus 89 mm, E 6,3, kuusiokoloruuveille tapilla: à 1 kpl nro 674244 koot 2; 2,5; 3; 4; 5; 6

Kärjet, pituus 89 mm, E 6,3, kolo-Torx®-ruuveille tapilla: 1 kpl koot TX8/89; TX10/89; TX15/89; TX20/89; TX25/89; TX27/89; TX30/89; TX 40/89 (kuten nro 674250)

Kärjet, pituus 89 mm, E 6,3, urakantaruuveille: 1 kpl koko 6,5/89 (kuten nro 674260)

Kärjet, pituus 89 mm, E 6,3 TRI-WING®-ruuveille: 1 kpl koot 1/89; 2/89; 3/89; 4/89 (kuten nro 675370)

Kärjet, pituus 89 mm, E 6,3, TORQ-SET®-ruuveille: 1 kpl koot 6/89; 8/89; 10/89 (kuten nro 675360)

Kärjet, pituus 89 mm, E 6,3, kiinnittimille: 1 kpl koot 4/89; 6/89; 8/89; 10/89

Ruuvinvääntimen kahva: 1 kpl ro 676410 "Rapidaptor"-pikavaihtoistukalla C/E 6,3

Tekninen kuvaus

Irrotusprofiili	Kuusioruuvinväännin, reiällinen
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin reiällisille TORX®-ruuveille

Irrotusprofiili	Kiinnitysosa
Irrotusprofiili	Torq-Set-ruuvaimet
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin Phillips-ruuveille
Irrotusprofiili	Pozidriv-ruuvitaltta
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Irrotusprofiili	TriWing
Valmistajamerkintä	KK 62
Osien määrä	33
käyttötyökalu	Ruuvinvääntimen kahva
kahvassa sisäänpainuva teleskooppiterä	ei
Tuotetyyppi	Kärkityökalu

Tarvikkeet

Kärki Pozidriv-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Ristikantakoko / Kokonaispituus 2/89 mm	674220 2/89
Kärki kuusioruuveille, pitkä, 1/4 tuumaa E 6,3Hex-Plus-profiili, reikä Kuusikulma 3 mm	674244 3
Kärki kuusioruuveille, pitkä, 1/4 tuumaa E 6,3Hex-Plus-profiili, reikä Kuusikulma 6 mm	674244 6
Kärki Pozidriv-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Ristikantakoko / Kokonaispituus 3/89 mm	674220 3/89
Kärki kuusioruuveille, pitkä, 1/4 tuumaa E 6,3Hex-Plus-profiili, reikä Kuusikulma 2 mm	674244 2
Kärki Phillips-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Ristikantakoko / Kokonaispituus 1/89 mm	674200 1/89
Kärki Phillips-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Ristikantakoko / Kokonaispituus 3/89 mm	674200 3/89
Kärki Phillips-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Ristikantakoko / Kokonaispituus 2/89 mm	674200 2/89
Kärki Pozidriv-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Ristikantakoko / Kokonaispituus 1/89 mm	674220 1/89

Kärki kuusioruuveille, pitkä, 1/4 tuumaa E 6,3Hex-Plus-
profiili, reikä Kuusikulma 2,5 mm

674244 2,5

Kraftform-ruuvitaltanpidin 1/4 tuuman Bit-terille C 6,3 ja E
6,3pikavaihtoistukalla Kuusikulmaliitäntä 6,3 mm

676410 6,3

Kärki kuusioruuveille, pitkä, 1/4 tuumaa E 6,3Hex-Plus-
profiili, reikä Kuusikulma 5 mm

674244 5

Kärki kuusioruuveille, pitkä, 1/4 tuumaa E 6,3Hex-Plus-
profiili, reikä Kuusikulma 4 mm

674244 4