



Porraspera-Bit, Porausporrasalue: 4-20mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	676305 4-20
GTIN	4013288119155
Tuoteluokka	63H

Kuvaus

Malli:

1/4 tuuman kuusikulmavarsi, standardin DIN 3126 C 6,3 mukainen.

9 porausporrasta **2 mm** nousevasti, enintään 4 mm paksuisille materiaaleille. Reunanmuovain (purseenkaavin) Ø 10 mm, 1 mm paksuille pelleille.

Etu:

Nopea ja helppo porien, upottimien ja ruuvien Bit-terien vaihto.

Käyttö:

Ihanteellinen korjaus- ja asennustöihin liikkuvassa käytössä.

Tekninen kuvaus

Porausporrasalue	4 - 20 mm
Porausportaiden lukumäärä	9
Varren pituus	20 mm
suurin levyn paksuus	4 mm
Porrasväli	4 mm
Kokonaispituus	67 mm
Nousu	2 mm
Bit-kuusiovarsi	C 6,3
Valmistajamerkintä	843
Lastuava aine	HSS

Tuotetyyppi

Porraspora-Bit