



Kärkipihdit - suorat, kromatut, tartuntakahvat, Kokonaispituus: 160mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	713100 160
GTIN	4003773022817
Tuoteluokka	73F

Kuvaus

Malli:

Erikoispitkät, soikeakärkiset leuat. Terät induktiokarkaistu (n. 61 HRC), soveltuvat koville ja pehmeille langoille. Leuat sisäpuolelta karhennetut. Pihdit kromattu. Vääntymistä kestävät, joustavat tarkkuuskärjet. Kahvoissa 2-komponenttiset kahvankuoret.

Standardi:

DIN ISO 5745

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	160 mm
Leuan pituus	50 mm
Kahva	Monikomponenttinen kuori
Kitamuoto	soikeakärkiset, suorat
Standardi	DIN ISO 5745
Leuan ominaisuus	Induktiokarkaistut terät (n. 60 HRC)
Leukojen malli	sisäpinta karhennettu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu

Tuotetyyppi

Monitoimipihdit