



HSS-Bit-kierukkaporanterä, Poran Ø: 5mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	676302 5
GTIN	4013288118745
Tuoteluokka	63H

Kuvaus

Malli:

1/4 tuuman kuusikulmavarsi, standardin DIN 3126 C 6,3 mukainen.

Etu:

Nopea ja helppo porien, upottimien ja ruuvien Bit-terien vaihto.

Käyttö:

Ihanteellinen korjaus- ja asennustöihin liikkuvassa käytössä.

Yleisterä metallin, puun ja muovin poraamiseen.

Eriyiset niitinreikäkoot 3,1 ja 5,1 mm.

Tekninen kuvaus

Kierukkaosan pituus	26 mm
Kokonaispituus	50 mm
Poran Ø	5 mm
Varren pituus	14 mm
Bit-kuusiovarsi	C 6,3
Valmistajamerkintä	848 HSS
Lastuava aine	HSS
Kärkikulma	118 astetta
Tuotetyyppi	Kierukkapora-kärki

