

Garant**Bits-teräsarja ja kahva 32 osaa****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 676160 |
| GTIN | 4045197635013 |
| Tuoteluokka | 61F |

Kuvaus**Malli:**

Työkalusarjan kotelo lähes rikkoutumatonta ABS-muovia, saranoitu kansi ja helppokäyttöinen pikasalpa. Kun kotelo on avattuna, Bit-terät ovat helposti poimittavissa avariin välikkeiden ansiosta.

Käytännöllisesti kootut Bit-kärkien ja käyttötyökalujen Kraftform Kompakt® -sarjat **käsi- ja konekäyttöön. Kraftform--ruuvitalttakahva 1/4 tuuman Bits-kärjille, C 6,3- ja E 6,3 -varret.**

Sisältö:

Bits-terät C 6,3 (1/4") lajiteltu, 1 liitântävarsi, 1 sovitin, 1 Bit-räikkä

Sisältö:

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, Phillips-ruuveille: Nro 675105 à 1 kpl koot 1/25; 2/25; 3/25

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, Pozidriv-ruuveille: Nro 675115 à 2 kpl koot 1/25; 2/25; 3/25

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, kuusiokoloruuveille: Nro 675125 1 kpl koot 2,5; 3; 4; 5; 6

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, kolo-Torx®-ruuveille: Nro 675155 à 2 kpl koot TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, urakantaruuveille: 1 kpl koot 4×0,5; 5,5×1; 6,5×1,2

Sovitin: 1 kpl 1/4 tuuman neliökolo – 1/4 tuuman bit-istukka

Pikaliitântävarsi: 1 kpl nro 675050 koko 6,3

Kärkiräikkä, 1/4 tuumaa: 1 kpl nro 676690

Tekninen kuvaus

| | |
|-----------------|----------------------------------|
| Bit-kuusiovarsi | C 6,3 |
| Korkeus | 47 mm |
| Pituus | 127 mm |
| Leveys | 85 mm |
| Irrotusprofiili | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille |
| Irrotusprofiili | Ruuvinväännin Phillips-ruuveille |
| Irrotusprofiili | Pozidriv-ruuvitaltta |
| Irrotusprofiili | uraruuvinväännin |
| Irrotusprofiili | kuusiokoloväännin |
| Osien määrä | 32 |
| käyttötyökalu | Kärkiräikkä, 1/4 tuumaa |
| Pakkaus | ABS-muovilaatikko |
| Tuotetyyppi | Kärkityökalu |

Tarvikkeet

| | |
|---|-------------|
| Kärki kuusioruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3Hex-plus-profiili Kuusikulma 3 mm | 675125 3 |
| Kärki kuusioruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3Hex-plus-profiili Kuusikulma 6 mm | 675125 6 |
| Kärki kuusioruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3Hex-plus-profiili Kuusikulma 4 mm | 675125 4 |
| Järjestelmäkotelo Tyyppi 21-1 | 630320 21-1 |
| Kärki Pozidriv-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3, vääntöalue Ristikantakoko / Kokonaispituus 1/25 mm | 675115 1/25 |
| Kärki Phillips-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3, vääntöalue Ristikantakoko / Kokonaispituus 3/25 mm | 675105 3/25 |
| Kärki Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3, vääntöalue Torx®- profiili TX20 | 675155 TX20 |
| | 675115 2/25 |

Kärki Pozidriv-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3, vääntöalue
Ristikantakoko / Kokonaispituus 2/25 mm

Kärki kuusioruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3Hex-plus-profiili
Kuusikulma 2,5 mm

675125 2,5

Kärki Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3, vääntöalue Torx®-
profiili TX30

675155 TX30

Kärki Phillips-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3, vääntöalue
Ristikantakoko / Kokonaispituus 2/25 mm

675105 2/25

Kärki Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3, vääntöalue Torx®-
profiili TX25

675155 TX25

Kärki kuusioruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3Hex-plus-profiili
Kuusikulma 5 mm

675125 5

Räikkävain 1/4 tuuman Bit-terille C 6,3 ja E 6,3 Tyyppi 1/4

676690 1/4

Varsi, magneetti / pikaliitin Varrenkuusikulma 6,3

675050 6,3

Kärki Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3, vääntöalue Torx®-
profiili TX10

675155 TX10

Kärki Phillips-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3, vääntöalue
Ristikantakoko / Kokonaispituus 1/25 mm

675105 1/25

Kärki Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3, vääntöalue Torx®-
profiili TX15

675155 TX15

Kärki Pozidriv-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3, vääntöalue
Ristikantakoko / Kokonaispituus 3/25 mm

675115 3/25

Kärki Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3, vääntöalue Torx®-
profiili TX40

675155 TX40