



Yhdistelmäkierretapin Bit-teräsarja tukevassa kotelossa, 7 osaa



Tilaustiedot

Tilausnumero	676308
GTIN	4013288101594
Tuoteluokka	63H

Kuvaus

Malli:

1/4 tuuman kuusikulmavarsi, standardin DIN 3126 C 6,3 mukainen.

Etu:

Nopea ja helppo porien, upottimien ja ruuvien Bit-terien vaihto.

Käyttö:

Ihanteellinen korjaus- ja asennustöihin liikkuvassa käytössä.

Yksi työkalu 3 työvaiheeseen:

alkureiän poraus – kierteitys – purseenpoisto / upotus.

Käyttö porakoneessa, jossa kumpikin pyörintäsuunta.**Sisältö:**

Bits-pora-kierretapinterät: Nro 676306 à 1 kpl koot M3; M4; M5; M6; M8; M10

"Rapidaptor"-liitännävarsi: 1 kpl kuten nro 675020 koko 6,3K (ilman magneettia)

Tekninen kuvaus

Kierretyyppi	M
Lastuava aine	HSS

Kärkikulma	60 astetta
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Kylkikulma	60 astetta
Käyttö poraustavalla	enintään 1xD-läpireiällä
Osien määrä	7
Tuotetyyppi	Kierrepora-Bit

Tarvikkeet

HSS Kombikierretapinterä Kierteelle M8	676306 M8
HSS Kombikierretapinterä Kierteelle M5	676306 M5
HSS Kombikierretapinterä Kierteelle M4	676306 M4
Varsi, magneetti / pikaliitin Varrenkuusikulma 6,3K	675020 6,3K
HSS Kombikierretapinterä Kierteelle M6	676306 M6
HSS Kombikierretapinterä Kierteelle M3	676306 M3
HSS Kombikierretapinterä Kierteelle M10	676306 M10