



HSS Kombikierretapinterä, Kierteelle: M4



Tilaustiedot

Tilausnumero	676306 M4
GTIN	4013288119049
Tuoteluokka	63H

Kuvaus

Malli:

1/4 tuuman kuusikulmavarsi, standardin DIN 3126 C 6,3 mukainen.

Etu:

Nopea ja helppo porien, upottimien ja ruuvien Bit-terien vaihto.

Käyttö:

Ihanteellinen korjaus- ja asennustöihin liikkuvassa käytössä.

Yksi työkalu 3 työvaiheeseen:

alkureiän poraus – kierteitys – purseenpoisto / upotus.

Käyttö porakoneessa, jossa kumpikin pyörintäsuunta.

Käyttö poraustavalla: enintään 1xD-läpäreiällä

Kokonaispituus: 39 mm

Varren pituus: 12 mm

Poran pituus a: 6 mm

Kierukkaporan Ø: 3,3 mm

Nousu: 0,7 mm

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	39 mm
Varren pituus	12 mm
Kierukkaporan Ø	3,3 mm
Nousu	0,7 mm
Poran pituus a	6 mm
Kierteelle	M4

Valmistajamerkintä	847 HSS
Kierretyyppi	M
Lastuava aine	HSS
Kärkikulma	60 astetta
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Kylkikulma	60 astetta
Käyttö poraustavalla	enintään 1xD-läpireiällä
Bit-kuusiovarsi	C 6,3
Tuotetyyppi	Kierrepora-Bit