



## Kierretapin Bit-teräsarja tukevassa kotelossa, 7 osaa



### Tilaustiedot

Tilausnumero	676309
GTIN	4013288117359
Tuoteluokka	63H

### Kuvaus

**Malli:**

1/4 tuuman kuusikulmavarsi, standardin DIN 3126 C 6,3 mukainen.

**Etu:**

Nopea ja helppo porien, upottimien ja ruuvien Bit-terien vaihto.

**Käyttö:**

Ihanteellinen korjaus- ja asennustöihin liikkuvassa käytössä.

**Sisältö:**

Kierretappi-Bits: Nro 676307 à 1 kpl koot M3; M4; M5; M6; M8; M10

"Rapidaptor"-liitännävarsi: 1 kpl kuten nro 675020 koko 6,3K (ilman magneettia)

### Tekninen kuvaus

Osien määrä	7
Kierretappien lukumäärä	6
Kierretyyppi	M
Lastuava aine	HSS

Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Kylkikulma	60 astetta
Käyttö poraustavalla	enintään 1xD-läpireiällä
Tuotetyppi	Kierrepora-Bit

## Tarvikkeet

HSS-kierretappi-Bit Kierteelle M8	676307 M8
HSS-kierretappi-Bit Kierteelle M4	676307 M4
Varsi, magneetti / pikaliitin Varrenkuusikulma 6,3K	675020 6,3K
HSS-kierretappi-Bit Kierteelle M5	676307 M5
HSS-kierretappi-Bit Kierteelle M3	676307 M3
HSS-kierretappi-Bit Kierteelle M10	676307 M10
HSS-kierretappi-Bit Kierteelle M6	676307 M6