



## Puukierukkaporan Bits-teräsarja taitoslaukussa, 15-osainen



### Tilaustiedot

Tilausnumero	676317
GTIN	9002696324652
Tuoteluokka	66B

### Kuvaus

**Malli:**

1/4 tuuman kuusikulmavarsi, standardin DIN 3126 C 6,3 mukainen.

**Etu:**

Nopea ja helppo porien, upottimien ja ruuvien Bit-terien vaihto.

**Käyttö:**

Ihanteellinen korjaus- ja asennustöihin liikkuvassa käytössä.

**Sisältö:**

Puukierukkaporanterät: Nro 676315 à 1 kpl koot 3; 4; 5; 6; 8

Kärjet Pozidriv-ruuveille: 1 kpl koot 1/25; 2/25; 3/25

Kärjet Torx®-koloruuveille: 1 kpl koot TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Pikavaihto-liitântävarsi: 1 kpl kuten nro 675020 koko 6,3K (magneetin kanssa)

### Tekninen kuvaus

Porien lukumäärä	5
Osien määrä	15
Irrotusprofiili	Pozidriv-ruuvitaltta

Irrotusprofiili	Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Lastuava aine	HSS
Tuotetyyppi	Kierukkapora-kärki

## Tarvikkeet

Bits-puukierukkaporanterä Poran Ø 8 mm	676315 8
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Torx®-profiili TX20	675295 TX20
Varsi, magneetti / pikaliitin Varrenkuusikulma 6,3K	675020 6,3K
Bits-puukierukkaporanterä Poran Ø 10 mm	676315 10
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Torx®-profiili TX25	675295 TX25
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Torx®-profiili TX30	675295 TX30
Bits-puukierukkaporanterä Poran Ø 4 mm	676315 4
Bits-puukierukkaporanterä Poran Ø 3 mm	676315 3
Bits-puukierukkaporanterä Poran Ø 6 mm	676315 6
PrecisionBit Pozidriv-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Ristikantakoko / Kokonaispituus 3/25 mm	675285 3/25
Bits-puukierukkaporanterä Poran Ø 5 mm	676315 5
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Torx®-profiili TX10	675295 TX10
PrecisionBit Pozidriv-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Ristikantakoko / Kokonaispituus 1/25 mm	675285 1/25
PrecisionBit Pozidriv-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Ristikantakoko / Kokonaispituus 2/25 mm	675285 2/25
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Torx®-profiili TX40	675295 TX40
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Torx®-profiili TX15	675295 TX15