



## HSS-Bit-kierukkaporanterä, Poran Ø: 8mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	676302 8
GTIN	4013288118875
Tuoteluokka	63H

### Kuvaus

**Malli:**

1/4 tuuman kuusikulmavarsi, standardin DIN 3126 C 6,3 mukainen.

**Etu:**

Nopea ja helppo porien, upottimien ja ruuvien Bit-terien vaihto.

**Käyttö:**

Ihanteellinen korjaus- ja asennustöihin liikkuvassa käytössä.

Yleisterä metallin, puun ja muovin poraamiseen.

Eriyiset niitinreikäkoot 3,1 ja 5,1 mm.

### Tekninen kuvaus

Varren pituus	14 mm
Kokonaispituus	51 mm
Poran Ø	8 mm
Kierukkaosan pituus	32 mm
Bit-kuusiovarsi	C 6,3
Valmistajamerkintä	848 HSS
Lastuava aine	HSS
Kärkikulma	118 astetta
Tuotetyyppi	Kierukkapora-kärki

