



Kärkiupottimen Bits-teräsarja, tukeva kotelo, 8-osainen



Tilaustiedot

Tilausnumero	676312
GTIN	4013288101587
Tuoteluokka	63H

Kuvaus

Malli:

1/4 tuuman kuusikulmavarsi, standardin DIN 3126 C 6,3 mukainen.

Etu:

Nopea ja helppo porien, upottimien ja ruuvien Bit-terien vaihto.

Käyttö:

Ihanteellinen korjaus- ja asennustöihin liikkuvassa käytössä.

Sisältö:

Kärkiupotinterät, kolmiteräiset: Nro 676310 à 1 kpl koot 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

Ruuvitaltanpidin: 1 kpl nro 676410

"Rapidaptor"-liitântävarsi: 1 kpl kuten nro 675020 koko 6,3K (ilman magneettia)

Tekninen kuvaus

Upottimien lukumäärä	6
Terien lkm Z	3
Osien määrä	8
Kärkiupottimen kärkikulma	90 astetta

Lastuava aine	HSS
Standardi	DIN 335 C
Tuotetyyppi	Porras- ja kärkiupotin

Tarvikkeet

Varsi, magneetti / pikaliitin Varrenkuusikulma 6,3K	675020 6,3K
Kärkiupotinterä, kolmiteräinen Ulko-Ø 20,5 mm	676310 20,5
Kärkiupotinterä, kolmiteräinen Ulko-Ø 6,3 mm	676310 6,3
Kärkiupotinterä, kolmiteräinen Ulko-Ø 16,5 mm	676310 16,5
Kärkiupotinterä, kolmiteräinen Ulko-Ø 8,3 mm	676310 8,3
Kärkiupotinterä, kolmiteräinen Ulko-Ø 12,4 mm	676310 12,4
Kärkiupotinterä, kolmiteräinen Ulko-Ø 10,4 mm	676310 10,4