



Bits-teräsarja ja kahva 32 osaa, Tyyppi: M



Tilaustiedot

Tilausnumero	676100 M
GTIN	4013288157027
Tuoteluokka	63H

Kuvaus

Malli:

Käytännöllisesti kootut Bit-kärkien ja käyttötyökalujen Kraftform Kompakt® -sarjat **käsi- ja konekäyttöön. Kraftform--ruuvitalttakahva 1/4 tuuman Bits-kärjille, C 6,3- ja E 6,3 -varret.**

Käyttö:

Käypä standardiprofiili normaaliin ruuvaukseen.

Sisältö:

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, Phillips-ruuveille: Nro 675200 à 3 kpl koot 1/25; 2/25; 3/25

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, Pozidriv-ruuveille: Nro 675220 à 3 kpl koot 1/25; 2/25; 3/25

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, kuusiokoloruuveille: Nro 675240 à 1 kpl koot 4; 5; 6

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, kolo-Torx®-ruuveille tapilla: Nro 675350 à 1 kpl koot TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, urakantaruuveille: 1 kpl koot 0,6x4,5; 1,0x5,5; 1,2x6,5

Ruuvinvääntimen kahva: 1 kpl ro 676410 "Rapidaptor"-pikavaihtoistukalla C/E 6,3

"Rapidaptor"-liitännäsvarsi: 1 kpl nro 675020 koko 6,3K

Tekninen kuvaus

Irrotusprofiili	Pozidriv-ruuvitaltta
-----------------	----------------------

Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin reiällisille TORX®-ruuveille
Irrotusprofiili	kuusiokoloväännin
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin Phillips-ruuveille
Valmistajamerkintä	KK 70 Allround
Osien määrä	32
käyttötyökalu	Ruuvinvääntimen kahva
kahvassa sisäänpainuva teleskooppiterä	ei
Tuotetyyppi	Kärkityökalu

Tarvikkeet

Kärki Pozidriv-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3, vääntöalue Ristikantakoko / Kokonaispituus 1/25 mm	675220 1/25
Kärki Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3reiällä Torx®-profiili TX25	675350 TX25
Kärki Phillips-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3, vääntöalue Ristikantakoko / Kokonaispituus 2/25 mm	675200 2/25
Kärki Phillips-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3, vääntöalue Ristikantakoko / Kokonaispituus 3/25 mm	675200 3/25
Kärki Pozidriv-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3, vääntöalue Ristikantakoko / Kokonaispituus 2/25 mm	675220 2/25
Kraftform-ruuvitaltanpidin 1/4 tuuman Bit-terille C 6,3 ja E 6,3pikavaihtoistukalla Kuusikulmaliitäntä 6,3 mm	676410 6,3
Kärki kuusioruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3Hex-plus-profiili Kuusikulma 4 mm	675240 4
Kärki Phillips-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3, vääntöalue Ristikantakoko / Kokonaispituus 1/25 mm	675200 1/25
Kärki kuusioruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3Hex-plus-profiili Kuusikulma 5 mm	675240 5
	675240 6

Kärki kuusioruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3Hex-plus-profiili
Kuusikulma 6 mm

Kärki Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3reiällä Torx®-profiili
TX30

675350 TX30

Kärki Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3reiällä Torx®-profiili
TX15

675350 TX15

Kärki Pozidriv-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3, vääntöalue
Ristikantakoko / Kokonaispituus 3/25 mm

675220 3/25

Kärki Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3reiällä Torx®-profiili
TX20

675350 TX20

Kärki Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3reiällä Torx®-profiili
TX40

675350 TX40

Kärki Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3reiällä Torx®-profiili
TX10

675350 TX10

Varsi, magneetti / pikaliitin Varrenkuusikulma 6,3K

675020 6,3K