



## Ruuvitaltanpidin, 1/4 tuuman Bit-terät Teleskooppivarsi ja magneetti



### Tilaustiedot

Tilausnumero	676555
GTIN	4013288192127
Tuoteluokka	63H

### Kuvaus

#### Malli:

Kraftform-kahva, jossa on säilytystila sekä 6 kpl C 6,3 -kärkiä ja istukka 1/4 tuuman kärjille vahvalla kestmagneetilla.

Kahvassa **sisäänpainuva teleskooppiterä** (100 mm).

Teleskooppiterän voi irrottaa, ja sitä voi käyttää liitäntävartena ruuvaimissa.

#### Sopii:

1/4 tuuman Bit-terät, C 6,3-varsi.

#### Sisältö:

1 kpl kutakin:

urakantaruuveille koot 5,5; 6,5.

Phillips-ruuveille nro 675310, koot 1/25; 2/25

Pozidriv-ruuveille nro 675320, koot 1/25 ja 2/25

### Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	143 - 189 mm
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin Phillips-ruuveille
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Irrotusprofiili	Pozidriv-ruuvitaltta
Valmistajamerkintä	Kraftform Kompakt 28 SB
Bit-teräistukka	D 6,3
räikkäkahva	ei

teleskooppivarsi	kyllä
Sis. Bits-terät	kyllä
sisäänrakennettu Bit-terasäiliö	kyllä
Tuotetyyppi	Kärkityökalu

## Tarvikkeet

Kärki uraruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Terän leveys 5,5 mm	675250 5,5
Kärki Pozidriv-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Ristikantakoko / Kokonaispituus 1/25 mm	675320 1/25
Kärki Pozidriv-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Ristikantakoko / Kokonaispituus 2/25 mm	675320 2/25
Kärki uraruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Terän leveys 6,5 mm	675250 6,5
Kärki Phillips-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Ristikantakoko / Kokonaispituus 1/25 mm	675310 1/25
Kärki Phillips-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Ristikantakoko / Kokonaispituus 2/25 mm	675310 2/25