



Kärkipihdit – taivutetut, kiiltävät, Kokonaispituus: 160mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	713600 160
GTIN	4045197283566
Tuoteluokka	72B

Kuvaus

Malli:

Erikoispitkät, soikeakärkiset leuat. Terät induktiokarkaistu (n. 61 HRC), soveltuvat koviille ja pehmeille langoille. Leuat sisäpuolelta karhennetut.

Pihdit kiiltävät, muovipäällysteiset kahvat.

Standardi:

DIN ISO 5745

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	160 mm
Leuan pituus	50 mm
Kitamuoto	soikeakärkinen, taitettu (40° – 45°)
Standardi	DIN ISO 5745
Leuan ominaisuus	Induktiokarkaistut terät (n. 60 HRC)
Leukojen malli	sisäpinta karhennettu
Kahva	muovipinnoite
Raaka-aine	Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu
Pinta	kiiltävä

Tuotetyyppi

Monitoimipihdit