



## Ruuvitaltanpidin, 1/4 tuuman Bit-terät Pidätysrenas ja magneetti



### Tilaustiedot

Tilausnumero	676620
GTIN	4013288037534
Tuoteluokka	63H

### Kuvaus

**Malli:**

Kraftform-kahva, jossa on säilytystila sekä 6 kpl C 6,3 -kärkiä ja istukka 1/4 tuuman kärjille vahvalla kestmagneetilla.

**Sopii :**

1/4 tuuman Bit-terät, C 6,3-varsi.

**Sisältö:**

1 kpl kutakin:

urakantaruuveille koot 5,5; 6,5.

Phillips-ruuveille nro 675310, koot 1/25; 2/25

Pozidriv-ruuveille nro 675320, koot 1/25 ja 2/25

Bit-teräistukka: D 6,3

Kokonaispituus: 210 mm

### Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	210 mm
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin Phillips-ruuveille
Irrotusprofiili	Pozidriv-ruuvitaltta
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Valmistajamerkintä	819/1/6
Bit-teräistukka	D 6,3
räikkäkahva	ei
teleskooppivarsi	ei

Sis. Bits-terät	kyllä
sisäänrakennettu Bit-terasäiliö	kyllä
Tuotetyyppi	Kärkityökalu

## Tarvikkeet

Bit-terä Phillips-ruuveille, 1/4" Ristikantakoko / Kokonaispituus 2/25 mm	675310 2/25
Bit-terä Pozidriv-ruuveille, 1/4 tuumaa Ristikantakoko / Kokonaispituus 1/25 mm	675320 1/25
Terä uraruuveille, 1/4 tuumaa, pituus 25 mm Terän leveys 6,5 mm	675250 6,5
Bit-terä Pozidriv-ruuveille, 1/4 tuumaa Ristikantakoko / Kokonaispituus 2/25 mm	675320 2/25
Terä uraruuveille, 1/4 tuumaa, pituus 25 mm Terän leveys 5,5 mm	675250 5,5
Bit-terä Phillips-ruuveille, 1/4" Ristikantakoko / Kokonaispituus 1/25 mm	675310 1/25