



Räikkävarsi "Insider Pro Ratchet", 1/4 tuuman kärjet magneetilla, Terän pituus: 30mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	676665 30
GTIN	7610733233069
Tuoteluokka	63E

Kuvaus

Malli:

"multicraft"-räikkävarsi lasikuituvahvisteista muovia, uloskäännettävä kärkikasetti. Molemmat vääntösuunnat (uudelleentartuntakulma 15°) ja kiinteä keskiasento (räikkä lukittu). Pidike 1/4 tuuman kärjille C 6,3 tehokkaalla kestromagneetilla. Sis. 10 kpl C 6,3 kärkiä.

Sopii:

1/4 tuuman Bit-terät, C 6,3-varsi.

Sisältö:

Kaikkia 1 kpl:

urakantaruuveille, nro 675300 koko 5,5; 6

Phillips-ruuveille, nro 675281 koko 2/25

Pozidriv-ruuveille nro 675285 koko 2/25

kuusiokoloruuveille 675290 koot 3; 4

Torx®-koloruuveille, nro 675295 koot TX10; TX15; TX20; TX25

Tekninen kuvaus

Terän pituus	30 mm
Kokonaispituus	158 mm
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Irrotusprofiili	kuusiokoloväännin
Irrotusprofiili	Pozidriv-ruuvitaltta
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin Phillips-ruuveille

Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Valmistajamerkintä	Insider Pro Ratchet
Bit-teräistukka	D 6,3
kiertyvä suojus	ei
Vaihtomahdollisuus myötä-/vastapäivään	kyllä
räikkäkahva	kyllä
teleskooppivarsi	ei
Sis. Bits-terät	kyllä
sisäänrakennettu Bit-teräsäiliö	kyllä
Tuotetyyppi	Kärkityökalu

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Torx®-profiili TX15	675295 TX15
PrecisionBit kuusioruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Kuusikulma 4 mm	675290 4
PrecisionBit uraruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Terän leveys 6 mm	675300 6
PrecisionBit kuusioruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Kuusikulma 3 mm	675290 3
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Torx®-profiili TX10	675295 TX10
PrecisionBit Pozidriv-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Ristikantakoko / Kokonaispituus 2/25 mm	675285 2/25
PrecisionBit uraruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Terän leveys 5,5 mm	675300 5,5
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Torx®-profiili TX25	675295 TX25
PrecisionBit Phillips-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Ristikantakoko / Kokonaispituus 2/25 mm	675281 2/25
	675295 TX20

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Torx®-profiili
TX20
