

Erdi**Ideal-peltisakset, HSS-terät, vasenleikkuinen, Kokonaispituus: 260mm**

Tilaustiedot

Tilausnumero	766360 260
GTIN	4010220000281
Tuoteluokka	73X

Kuvaus

Malli:

Leikkuripää muottiintaottu, terät induktiokarkaistut. Säädettävä saranaruuvikiinnitys, kaksinkertainen vipuvälitys ja integroitu aukaisujousi.

Mikrohammastus. Leikkuripää, **HSS-terät** (HRC 65). Erittäin pitkäikäiset terät. Kahvat niklattua teräspeltiä. 2-osainen kahva, jossa käsille mukavan tuntuinen, pitävä pehmoäällinen.

Leikkuukyky: Peltilevyt enint. 1,8 mm, V2A-peltilevyt enint. 1,2 mm.

Käyttö:

Yhtäjaksoisiin suoriin leikkauksiin ja muotoiluleikkauksiin.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	260 mm
Terien pituus	33 mm
Käyttötapa	vasenleikkuinen
Tuotetyyppi	Sakset

Tarvikkeet

Korjaussarja ideaalipeltisaksille	766020
-----------------------------------	--------