

**Kärkipihdit ERGO™, suorat, kromatut, Kokonaispituus: 160mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	713940 160
GTIN	7314150102167
Tuoteluokka	730

Kuvaus**Malli:**

Vanadiini-kromiteräs, kromattu pää ja nivel. Erityisen kapeat ovaalikärkileuat, sisältä uritetut. Paksuseinämaiset kahvankuoret, **päälle- ja poiskytkettävä aukaisujousi**. Terät lisäksi induktiokarkaistu (n. 59 HRC), soveltuu koville ja pehmeille langoille.

Standardi:**DIN ISO 5745****Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus	160 mm
Leuan pituus	49 mm
Kahva	paksuseinämainen ERGO®-kahvankuori
päällekytkettävä aukaisujousi	kyllä
Kitamuoto	soikeakärkiset, suorat
Standardi	DIN ISO 5745
Leuan ominaisuus	Induktiokarkaistut terät (n. 59 HRC)
Leukojen malli	sisäpinta karhennettu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu

Tuotetyyppi

Monitoimipihdit