



## Kärkipihdit, taitetut VDE-eristys, Kokonaispituus: 160mm



### Tilastiedot

Tilausnumero	713700 160
GTIN	4003773052111
Tuoteluokka	73F

### Kuvaus

**Malli:**

Erikoispitkät, soikeakärkiset leuat. Terät induktiokarkaistu (n. 61 HRC), soveltuu koville ja pehmeille langoille. Leuat sisäpuolelta karhennetut.

Pihdit kromattu, kahvoissa 2-komponenttiset kahvankuoret.

**Eristetty standardin DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti**, soveltuu käyttökohteisiin, joissa jännite on enintään 1000 V.

**Standardi:**

**DIN ISO 5745**

**Raaka-aine:**

Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

### Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	160 mm
Leuan pituus	50 mm
Kitamuoto	soikeakärkiset, taivutetut leuat (n. 40° – 45°)
Standardi	DIN ISO 5745
Standardi	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Leuan ominaisuus	Induktiokarkaistut terät (n. 60 HRC)
Leukojen malli	sisäpinta karhennettu
Kahva	Monikomponenttinen kuori

Raaka-aine	Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu
Pinta	kromattu
Tuotetyyppi	Monitoimipihdit