

Garant**Kärkipihdit - taivutetut, kromatut, tartuntakahvat, Kokonaispituus: 160mm**

Tilaustiedot

Tilausnumero	713440 160
GTIN	4045197373588
Tuoteluokka	71B

Kuvaus

Malli:

Erikoispitkät, soikeakärkiset leuat. Terät induktiokarkaistu (n. 61 HRC), soveltuvat koviille ja pehmeille langoille. Leuat sisäpuolelta karhennetut.

Pihdit kromattu, kahvoissa ergonomisesti muotoillut monikomponenttikuoret, joissa pitävän otteen mahdollistava **Haptoprene**-pinnoite.

Standardi:**DIN ISO 5745****Raaka-aine:**

Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	160 mm
Leuan pituus	50 mm
Kitamuoto	soikeakärkinen, taitettu (40° – 45°)
Standardi	DIN ISO 5745
Leuan ominaisuus	Induktiokarkaistut terät (n. 60 HRC)
Leukojen malli	sisäpinta karhennettu
Kahva	Monikomponenttikuori, pitävä Haptoprene-pinnoite

Raaka-aine	Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu
Pinta	kromattu
Tuotetyyppi	Monitoimipihdit