



Momenttiruuvitaltta, asteikollinen, Suurin kiristysmomentti: 1000cNm



Tilaustiedot

Tilausnumero	659936 1000
GTIN	3148516660480
Tuoteluokka	63V

Kuvaus

Malli:

Vankka momenttiruuvitaltta, säädettävissä parallaksittomalla mikrometriasteikolla. 1/4 tuuman sisänelikulma kahvan päässä.

Toiminto:

Kun asetettu vääntömomentti saavutetaan, ruuvitaltta laukeaa ja antaa merkin (ääni ja värähdys). Ruuvitaltta on heti uudelleen käyttövalmis.

Standardi:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Huomautus:

Vääntömomentin taattu mittatarkkuus saavutetaan vasta alkaen DIN EN ISO 6789 mukaisesti kalibroidusta momenttialueesta.

Tekninen kuvaus

Näyttö	analoginen
Asteikkojako: 1 jakoviiva =	50 cNm
Suurin kiristysmomentti	1000 cNm
Mittaustarkkuus vääntömomentti	±6 %
Bit-teräistukka	D 6,3
Vääntömomenttialue	200 - 1000 cNm
Vääntömomenttialue	2 - 10 Nm
Laukaisuperiaate	Mekaaninen liukukytin
Laukaisuarvon asetus	asetusasteikko

Liitântämuoto	Teränpidike 1/4 tuuma
Laukaisuarvon säädettävyys	säädettävä
Palaute	irrottava
Standardi	ISO 6789
Kokonaispituus L	168 mm
Lukema valittavissa	Nm
Mittaustapa	Vääntömomentti
Paino	400 g
Kalibrointi	O1
Kiristysuunta	Kiristys myötäpäivään
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Tiedot tallennettavissa	ei
Irrotussignaali	akustinen
mittaustekniikka	mekaaninen
Tuotetyyppi	Momenttiruuvitalta

Palvelut

KalibrointiMomenttiruuvinväännin Suurin
kiristysmomentti 0,04-20 Nm

020200 0,04-20

Tarvikkeet

Kahva – suunnanvaihtimella var.räikkä

659937