



Neulakärkipihdit, 45° taivutetut, Kokonaispituus: 160mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	715100 160
GTIN	4003773046790
Tuoteluokka	73F

Kuvaus

Malli:

Erityiset pitkät ja kapeat, soikeakärkiset leuat. Kärjet ovat 3 mm leveät ja 1 mm korkeat. Leuat sisäpuolelta sileät. Pihdit mustatut, pää kiillotettu, muovipäällysteiset kahvat. 45° taivutetut leuat.

Standardi:

DIN ISO 5743

Raaka-aine:

Kromivanadiinisähköterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	160 mm
Leuan pituus	55 mm
Kitamuoto	soikeakärkiset, taitettu 45°
Standardi	DIN ISO 5743
Leukojen malli	sisäpuoli tasainen
Kahva	muovipinnoite
pihtien materiaali	Kromivanadiinisähköterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu
pihtien pinta	mustatut, pää kiillotettu
Tuotetyyppi	Kourapihdit

