

Garant**Kärkipihdit - taivutetut, kromatut, tartuntakahvat, Kokonaispituus: 200mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	713440 200
GTIN	4045197375001
Tuoteluokka	71B

Kuvaus**Malli:**

Erikoispitkät, soikeakärkiset leuat. Terät induktiokarkaistu (n. 61 HRC), soveltuvat koville ja pehmeille langoille. Leuat sisäpuolelta karhennetut.

Pihdit kromattu, kahvoissa ergonomisesti muotoillut monikomponenttikuoret, joissa pitävän otteen mahdollistava **Haptoprene**-pinnoite.

Standardi:**DIN ISO 5745****Raaka-aine:**

Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	200 mm
Leuan pituus	73 mm
Kitamuoto	soikeakärkinen, taitettu (40° – 45°)
Standardi	DIN ISO 5745
Leuan ominaisuus	Induktiokarkaistut terät (n. 60 HRC)
Leukojen malli	sisäpinta karhennettu
Kahva	Monikomponenttikuori, pitävä Haptoprene-pinnoite
Raaka-aine	Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu

Pinta	kromattu
Tuotetyyppi	Monitoimipihdit