

Garant**Kärkipihdit, taitetut VDE-eristys, Kokonaispituus: 200mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	713710 200
GTIN	4045197501493
Tuoteluokka	71B

Kuvaus**Malli:**

Erikoispitkät, soikeakärkiset leuat. Terät induktiokarkaistu (n. 61 HRC), soveltuu koville ja pehmeille langoille. Leuat sisäpuolelta karhennetut.

Pihdit kromattu, kahvoissa ergonomisesti muotoillut monikomponenttikuoret, joissa pitävän otteen mahdollistava **Haptoprene**-pinnoite.

Eristetty standardin DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti, soveltuu käyttökohteisiin, joissa jännite on enintään 1000 V.

Standardi:

DIN ISO 5745

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	200 mm
Leuan pituus	73 mm
Kitamuoto	soikeakärkiset, taivutetut leuat (n. 40° – 45°)
Standardi	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Standardi	DIN ISO 5745
Leuan ominaisuus	Induktiokarkaistut terät (n. 60 HRC)
Leukojen malli	sisäpinta karhennettu

Kahva	Monikomponenttikuori, pitävä Haptoprene-pinnoite
Raaka-aine	Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu
Pinta	kromattu
Tuotetyyppi	Monitoimipihdit