

**Kärkipihdit - taivutetut, kromatut, tartuntakahvat, Kokonaispituus: 160mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	713500 160
GTIN	4003773016007
Tuoteluokka	73F

**Kuvaus****Malli:**

Erikoispitkät, soikeakärkiset leuat. Terät induktiokarkaistu (n. 61 HRC), soveltuvat koville ja pehmeille langoille. Leuat sisäpuolelta karhennetut.

Pihdit kromattu, kahvoissa monikomponenttikuoret. Vääntymistä kestävät, joustavat tarkkuuskärjet.

**Standardi:**

**DIN ISO 5745**

**Raaka-aine:**

Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus	160 mm
Leuan pituus	50 mm
Kitamuoto	soikeakärkinen, taitettu (40° – 45°)
Standardi	DIN ISO 5745
Leuan ominaisuus	Induktiokarkaistut terät (n. 60 HRC)
Leukojen malli	sisäpinta karhennettu
Kahva	Monikomponenttinen kuori
Raaka-aine	Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu

Pinta	kromattu
Tuotetyyppi	Monitoimipihdit