

Erdi**Ideal-peltisakset, oikealeikkuinen, Kokonaispituus: 240mm**

Tilaustiedot

Tilausnumero	766100 240
GTIN	4010220010969
Tuoteluokka	73X

Kuvaus

Malli:

Leikkuripää muottiintaottu, terät induktiokarkaistut. Säädettävä saranaruuvikiinnitys, kaksinkertainen vipuvälitys ja integroitu aukaisujousi.

Mikrohammastus. Leikkuripää **S-jaloterästä** (HRC 60 – 62), taotut umpiteräskahvat, joissa on liukeste.

Leikkuukyky: Levyt 2,0 mm asti, V2A-levyt 1,5 mm asti.

- **Optimoidut leikkuuviisteet mahdollistavat paremman leikkauksen.**
- **Kahvojen pienemmän avautumiskulman ja niveleen asti ulottuvien teräjatkeiden ansiosta leikattaessa tarvitaan vähemmän voimaa.**

Käyttö:

Yhtäjaksoisiin suoriin leikkauksiin ja muotoiluleikkauksiin.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	240 mm
Terien pituus	24 mm
Käyttötapa	oikealeikkuinen
Tuotetyyppi	Sakset

Tarvikkeet

Korjaussarja ideaalipeltisaksille

766110