

**Kierukkapora HSS N, pinnoittamaton, Ø DC h8: 16,75mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	116320 16,75
GTIN	4045197029539
Tuoteluokka	12C

Kuvaus**Malli:**

Erikoiskäsitellyn pinnan ansiosta hitsautumistaipumus on vähentynyt ja **lastunpoisto parantunut.**

Suositus:

180°:n TKM-pora alumiinin työstöön toimitettavissa pyynnöstä.

Huomautus:

Sopivat kavennusholkit MK-varrella varustetuille työkaluille, katso **nro 343000 - 343530.**

Tekninen kuvaus

Nimellis-Ø D _c	16,75 mm
Lastu-urien pituus L _c	125 mm
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm ²	0,2 mm/kierr,
Terien lkm Z	2
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
Kokonaispituus L	223 mm
Morsekartio MK koko	2
Standardi	DIN 345
suositeltu suurin poraussyvyys L ₂	99,9 mm
Kärkikulma	118 astetta
Varsi	Morsekartio
Pinnoitus	pinnoittamaton

Lastuava aine	HSS
tyyppi	N
Nousukulma	20-30 astetta
Sisäjäähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	40 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	30 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	25 m/min	P
GG(G)	sopii rajoituksin	25 m/min	K
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		