

Garant**Kärkipihdit, suorat VDE-eristys, Kokonaispituus: 160mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 713310 160 |
| GTIN | 4045197501462 |
| Tuoteluokka | 71B |

Kuvaus**Malli:**

Erikoispitkät, soikeakärkiset leuat. Terät induktiokarkaistu (n. 61 HRC), soveltuu koville ja pehmeille langoille. Leuat sisäpuolelta karhennetut.

Pihdit kromattu, kahvoissa ergonomisesti muotoillut monikomponenttikuoret, joissa pitävän otteen mahdollistava **Haptoprene**-pinnoite.

Eristetty standardin DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti, soveltuu käyttökohteisiin, joissa jännite on enintään 1000 V.

Standardi:**DIN ISO 5745****Raaka-aine:**

Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------|--|
| Kokonaispituus | 160 mm |
| Leuan pituus | 50 mm |
| Kahva | Monikomponenttikuori, pitävä Haptoprene-pinnoite |
| Kitamuoto | soikeakärkiset, suorat |
| Standardi | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
| Standardi | DIN ISO 5745 |
| Leuan ominaisuus | Induktiokarkaistut terät (n. 60 HRC) |

| | |
|----------------|-----------------------|
| Leukojen malli | sisäpinta karhennettu |
| Raaka-aine | kromivanadiiniterästä |
| Pinta | kromattu |
| Tuotetyyppi | Monitoimipihdit |