



Kärkipihdit - taivutetut, kromatut, tartuntakahvat, Kokonaispituus: 200mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	713500 200
GTIN	4003773035039
Tuoteluokka	73F

Kuvaus

Malli:

Erikoispitkät, soikeakärkiset leuat. Terät induktiokarkaistu (n. 61 HRC), soveltuvat koville ja pehmeille langoille. Leuat sisäpuolelta karhennetut.

Pihdit kromattu, kahvoissa monikomponenttikuoret. Vääntymistä kestävät, joustavat tarkkuuskärjet.

Standardi:

DIN ISO 5745

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	200 mm
Leuan pituus	73 mm
Kitamuoto	soikeakärkinen, taitettu (40° – 45°)
Standardi	DIN ISO 5745
Leuan ominaisuus	Induktiokarkaistut terät (n. 60 HRC)
Leukojen malli	sisäpinta karhennettu
Kahva	Monikomponenttinen kuori
Raaka-aine	Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu
Pinta	kromattu

Tuotetyyppi

Monitoimipihdit