

**Garant****Kärkipihdit, suorat VDE-eristys, Kokonaispituus: 200mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	713310 200
GTIN	4045197501479
Tuoteluokka	71B

**Kuvaus****Malli:**

Erikoispitkät, soikeakärkiset leuat. Terät induktiokarkaistu (n. 61 HRC), soveltuu koville ja pehmeille langoille. Leuat sisäpuolelta karhennetut.

Pihdit kromattu, kahvoissa ergonomisesti muotoillut monikomponenttikuoret, joissa pitävän otteen mahdollistava **Haptoprene**-pinnoite.

**Eristetty standardin DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti**, soveltuu käyttökohteisiin, joissa jännite on enintään 1000 V.

**Standardi:****DIN ISO 5745****Raaka-aine:**

Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus	200 mm
Leuan pituus	73 mm
Kahva	Monikomponenttikuori, pitävä Haptoprene-pinnoite
Kitamuoto	soikeakärkiset, suorat
Standardi	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Standardi	DIN ISO 5745
Leuan ominaisuus	Induktiokarkaistut terät (n. 60 HRC)

Leukojen malli	sisäpinta karhennettu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu
Tuotetyyppi	Monitoimipihdit