



## Momenttiruuvinväänninsarja, Suurin kiristysmomentti: 1000cNm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	659938 1000
GTIN	3148516763853
Tuoteluokka	63V

### Kuvaus

**Malli:**

Vankka momenttiruuvitaltta, säädettävissä parallaksittomalla mikrometriasteikolla. 1/4 tuuman sisänelikulma kahvan päässä.

**Toiminto:**

Kun asetettu vääntömomentti saavutetaan, ruuvitaltta laukeaa ja antaa merkin (ääni ja värähdys). Ruuvitaltta on heti uudelleen käyttövalmis.

**Standardi:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Sisältö:**

9 kärjen lajitelma: kutakin 1 kpl: PZ 1–2–3, kuusiokanta 3–4–5 mm, urakanta 4,5–6,5–8

Räikän varsi: Nro 659937

Bit-pidennys: 100 mm

Momenttiruuvinväännin nro 659936: 1 kpl koko 1 000

**Huomautus:**

Vääntömomentin taattu mittatarkkuus saavutetaan vasta alkaen DIN EN ISO 6789 mukaisesti kalibroidusta momenttialueesta.

### Tekninen kuvaus

Suurin kiristysmomentti	1000 cNm
Kalibrointi	O1

Vääntönelikulma	1/4 tuuma
Irrotussignaali	akustinen
Tarkastustodistus mittaustekniikka	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Mittaustarkkuus vääntömomentti	±6 %
Kiristysuunta	Kiristys myötäpäivään
Laukaisuarvon säädettävyys	säädettävä
Lukema valittavissa	Nm
Liitäntämuoto	Teränpidike 1/4 tuuma
Tiedot tallennettavissa	ei
Palaute	irrottava
Laukaisuperiaate	Mekaaninen liukukytkin
Laukaisuarvon asetus	asetusasteikko
Mittaustapa	Vääntömomentti
Näyttö	analoginen
Standardi	ISO 6789
Bit-teräistukka	D 6,3
Tuotetyyppi	Momenttiruuvitaltta

## Palvelut

KalibrointiMomenttiruuvinväännin Suurin kiristysmomentti 0,04-20 Nm	020200 0,04-20
---	----------------

## Tarvikkeet

Momenttiruuvitaltta, asteikollinen Suurin kiristysmomentti 1000 cNm	659936 1000
Kahva – suunnanvaihtimella var.räikkä	659937
Momenttiruuvitaltta, asteikollinen Suurin kiristysmomentti 250 cNm	659936 250