



Kärkipihdit, suorat VDE-kastoeristys, Kokonaispituus: 200mm



Tilastiedot

Tilausnumero	713335 200
GTIN	4003773016069
Tuoteluokka	73F

Kuvaus

Malli:

Erikoispitkät, soikeakärkiset leuat. Terät induktiokarkaistu (n. 61 HRC), soveltuu koville ja pehmeille langoille. Leuat sisäpuolelta karhennetut.

Pihdit kromatut, muovipäälysteiset kahvat, **kastoeristetyt**.

Eristetty standardin DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti, soveltuu käyttökohteisiin, joissa jännite on enintään 1000 V.

Standardi:

DIN ISO 5745

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	200 mm
Leuan pituus	73 mm
Kahva	kastoeristetyt
Kitamuoto	soikeakärkiset, suorat
Standardi	DIN ISO 5745
Standardi	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Leuan ominaisuus	Induktiokarkaistut terät (n. 60 HRC)
Leukojen malli	sisäpinta karhennettu

Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu
Tuotetyyppi	Monitoimipihdit