



Kärkipihdit - suorat, kiillotetut, Kokonaispituus: 160mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	713150 160
GTIN	4003773013099
Tuoteluokka	73F

Kuvaus

Malli:

Erikoispitkät, soikeakärkiset leuat. Terät induktiokarkaistu (n. 61 HRC), soveltuvat koviille ja pehmeille langoille. Leuat sisäpuolelta karhennetut.

Pihdit mustaksi fosfatoitunut, pää kiillotettu. Muovipäällysteiset kahvat. Vääntymistä kestävä, joustavat tarkkuuskärjet.

Standardi:

DIN ISO 5745

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	160 mm
Leuan pituus	50 mm
Kahva	Monikomponenttinen kuori
Kitamuoto	soikeakärkiset, suorat
Standardi	DIN ISO 5745
Leuan ominaisuus	Induktiokarkaistut terät (n. 60 HRC)
Leukojen malli	sisäpinta karhennettu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	mustatut, pää kiillotettu

Tuotetyyppi

Monitoimipihdit