

**KANON****Momenttiruuvitaltta, asteikollinen, Suurin kiristysmomentti: 300cNm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	659949 300
GTIN	4580125347564
Tuoteluokka	66F

**Kuvaus****Malli:**

Mikrometriasteikon mukaan säädettävissä. Kuvioitu kevytmetallikahva.

**Toiminto:**

Kun asetettu vääntömomentti saavutetaan, ruuvitaltta laukeaa ja antaa merkin (ääni ja värähdys). Ruuvitaltta on heti uudelleen käyttövalmis.

**Standardi:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Huomautus:**

Vääntömomentin taattu mittatarkkuus saavutetaan vasta alkaen DIN EN ISO 6789 mukaisesti kalibroidusta momenttialueesta.

**Tekninen kuvaus**

Näyttö	analoginen
Ø	34 mm
Suurin kiristysmomentti	300 cNm
Asteikkojako: 1 jakoviiva =	1 cNm
Mittaustarkkuus vääntömomentti	±6 %
Bit-teräistukka	F 6,3
Vääntömomenttialue	40 - 300 cNm
Vääntömomenttialue	0,4 - 3 Nm
Palaute	irrottava

Liitântämuoto	Teränpidike 1/4 tuuma
Laukaisuarvon säädettävyys	säädettävä
Lukema valittavissa	cNm
Kokonaispituus L	157 mm
Standardi	DIN EN ISO 6789
Laukaisuperiaate	mekaaninen lyhyt laukaisu
Laukaisuarvon asetus	asetusasteikko
Mittaustapa	Vääntömomentti
Paino	214 g
Kalibrointi	O3
Kiristysuunta	Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Tiedot tallennettavissa	ei
mittaustekniikka	mekaaninen
Irrotussignaali	akustinen
Irrotussignaali	haptinen
Tuotetyyppi	Momenttiruuvitaltta

## Palvelut

KalibrointiVääntömomenttiruuvain, molemminpuoleinen Suurin kiristysmomentti 0,04-20/2 Nm	020260 0,04-20/2
---	------------------